

Capuchons d'étanchéité



Capuchon mini et micro

Type de connecteur	Matériau	Config. filetage	Dimensions (mm)	Référence	Config. filetage	Dimensions (mm)	Référence
Mini	Aluminium	Externe	<p>Filetage 16UN 2A 22,2 mm Joint</p>	1485A-C1	Filetage	<p>interne 16UN 2B 22,2 mm Joint</p>	889A-NCAP
Mini-Plus (7 et 8 broches)	Aluminium	Filetage	<p>externe 16UN 2A 25,4 mm Joint</p>	889A-NM2CAP	Filetage	<p>interne 16UN 2B 25,4 mm Joint</p>	889A-N2CAP
Mini-Plus (9, 10 et 12 broches)	Aluminium	Filetage	<p>externe 16UN 2A 28,6 mm Joint</p>	889A-NM13CAP	Filetage	<p>interne 16UN 2B 28,6 mm Joint</p>	889A-N3CAP
Micro	Aluminium	Filetage	<p>externe M12 x 1</p>	1485A-C3	Filetage	<p>interne M12 x 1 Joint</p>	889A-DCAP
	Plastique	Filetage	<p>externe M12 x 1</p>	1485A-M12	-	-	-
Micro c.a.	Aluminium	Filetage	<p>externe UNF 12,7 mm Joint</p>	889A-RMCAP	Filetage	<p>interne UNF 12,7 mm Joint</p>	889A-RCAP
Pico	Plastique	Filetage	<p>externe M8 x 1</p>	889A-PMCAP	-	-	-
M23	Laiton nickelé	Externe	<p>Filetage externe M23 x 1</p>	889A-MMCAP	Interne	<p>Filetage externe M23 x 1</p>	889A-MCAP