

6181Pディスプレイ非搭載型産業用 コンピュータ



要求の厳しいプロセスアプリケーション向けの
キャビネット収納型ソリューション

特長および利点

高性能処理

- 幅広いアプリケーションのニーズに対応するスケーラブルな Intel Core™ iシリーズ64ビットプロセッサおよびメモリオプション
- データの高速度転送を可能にする USB 3.0ポート
- 独立型デュアル外部フルHDディスプレイをサポート
- FactoryTalk® SEサーバの設置に適したRAIDおよびWindows Server オプション

堅牢な産業用設計

- 卓上およびキャビネットへの設置を簡素化するブックシェルフオプションを含む多数の取付けオプション
- 要求の厳しい24時間年中無休の作業負荷に適した産業用のコンポーネント

効率的な管理

- リモート管理機能を実現する Intel AMT 9.0テクノロジー
- オペレーティングシステムのバックアップ/リストアおよび診断機能を搭載
- ハードウェアの保守とアップグレードを簡素化する現場交換可能コンポーネント(RAM、SSD、ODD、電源)

多数の取付けオプションが
用意されているため、簡単に
設置できます。



ディスプレイ非搭載モデルは、産業用コンピュータの6181P製品ラインの一部として、厳しい産業環境での日常使用による摩損に耐えるように設計、構築、およびテストされています。これらのディスプレイ非搭載型産業用コンピュータは、Intel core iシリーズプロセッサ、現場で交換可能なコンポーネント、およびリモート管理機能を搭載しています。これらの機能により、ほとんどのクライアントステーションおよび仮想化ソフトウェアアーキテクチャを実行できます。

ローカライズされたアプリケーション用に工場作業場に設置する場合も、または要求の厳しいプロセスやPlantPAx™アプリケーション用に制御室に設置する場合も、これらの産業用コンピュータは、高性能、簡単なメンテナンス、高い信頼性を実現するように設計されています。6181Pディスプレイ非搭載コンピュータには、マシン、壁、卓上など多数の取付けオプションがあり、設置に柔軟性を持たせるための追加のブックシェルフ型マウントもあります。

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

ブックシェルフ型マウント

6181Pディスプレイ非搭載型産業用コンピュータは、革新的なブックシェルフ型設計を含む、さまざまな方法で取付けることができます。ブックシェルフ型マウントにより、卓上やキャビネットに簡単に設置できます。



仕様

項目	高性能モデル	最上級モデル
プロセッサ	Intel i3-4102E、2コア、1.6GHz	Intel i7-4700EQ、4コア、2.4GHz
RAM	タイプ	DDR3-1600、204ピン、SO-DIMM
	内蔵	4GB (2 x 2GB)
	最大	16GB (2 x 8GB) *
使用可能なストレージドライブ	1 x 256GB、2.5インチ SATA MLC SSD 2 x 256GB、2.5インチ SATA MLC SSD (RAID 1) 1 x 32GB、2.5インチ SATA SLC SSD	
拡張スロット	1つのPCI Express 8xスロット(オプションの1つのPCIまたは1つのPCI + 1つのPCIe 4xあるいは2つのPCIe 4xまたは2つのPCI)	
使用可能な光学ストレージドライブ(ODD)	なし	1つのDVD-RW/CD-RW
コンパクトフラッシュ	カバー付きType IIスロット	
I/O接続	1つのPS/2キーボードポート 1つのPS/2マウスポート 2つのシリアルRS-232シリアルポート 4つのUSB 3.0ポート 1つのDVI-Iポート 1つのDisplayPort オーディオ入出力/マイク デュアル・ギガビット・イーサネット・ポート	
対応するオペレーティングシステム	Windows 7 Professional (64ビット) SP1 WES 7 (64ビット) SP1	Windows 7 Professional (64ビット) SP1 Windows Server 2008 R2 SP1
入力電圧、AC	100、240V、自動レンジ調節	
消費電力、AC	100、240V、1.8、0.75A 50/60Hz、180VA	
入力電圧、DC	18、32V	
消費電力、DC	18、32V、10.0、5.63A、180W SELV	
概算重量	7.5kg (16.5ポンド)	
概算寸法(HxWxD)	高さ - 251mm (9.88インチ) 幅 - 353mm (13.90インチ) 奥行き - 83.4mm (3.28インチ)	高さ - 251mm (9.88インチ) 幅 - 353mm (13.90インチ) 奥行き - 87.7 mm (3.45インチ)
取付けオプション	壁掛け式 ブックシェルフ(アクセサリキットが必要) 卓上	

* コンピュータに付属の最大メモリは8GBです。16GBは別売りのキット(Cat.No. 6189V-16GSODDDR3)により使用できます。

Allen-Bradley, FactoryTalk, LISTEN, THINK, SOLVE, PlantPAx, およびRockwell SoftwareはRockwell Automation, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

ロクウェル オートメーション ジャパン株式会社
本社営業部 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel (03) 3206-2786 Fax (03) 3206-2796
関西支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 Tel (06) 6397-1020 Fax (06) 6397-1090
中部支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 Tel (052) 222-7060 Fax (052) 222-7065