

6181P 无显示屏工业计算机



用于要求严苛的过程应用的柜内解决方案

特性和优势

高处理性能

- 可升级的 Intel Core™ i 系列 64 位处理器和内存选项可以满足各种应用需求
- USB 3.0 端口可支持高速数据传输
- 双独立外部全高清显示屏支持
- RAID 和 Windows Server 选项, 适用于 FactoryTalk® SE Server 安装

可靠的工业设计

- 提供多种安装选项, 包括用于简化桌面和机柜安装的书架选项
- 精选工业级组件, 可满足要求严苛的全天候工作量

高效的管理

- Intel AMT 9.0 技术可以提供远端管理功能
- 集成操作系统备份/恢复和诊断功能
- 现场可更换元件 (RAM、SSD、ODD 和电源) 有助于简化硬件维护和升级工作



作为 6181P 工业计算机产品组合的一部分, 无显示屏型号经过设计、制造和测试, 能够在恶劣的工业环境中抵御日常使用的磨损。这些无显示屏工业计算机使用 Intel core i 系列处理器、现场可更换元件和远程管理功能。借助这些功能, 它能够运行大多数客户端和虚拟化软件架构。

无论是安装在工厂基层用于本地化应用程序, 还是安装在控制室以满足要求严苛的过程和 PlantPAx™ 应用, 这些工业计算机均可发挥性能更高、维护更方便和可靠性更强的优势。6181P 无显示屏计算机具有多种安装选项, 其中包括安装于机器、墙壁以及桌面 (需额外的书架安装选项), 方便您灵活安装。

多种安装选项可简化安装。

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

书架安装

6181P 无显示屏工业计算机可以多种方式安装, 包括创新的书架设计。书架安装可简化桌面和机柜安装。



技术参数

特性	增强型产品	高级版
可用的处理器	Intel i3-4102E; 2 核; 1.6 GHz	Intel i7-4700EQ; 4 核; 2.4 GHz
RAM	类型	DDR3-1600, 204 针 SO-DIMM
	已提供	4 GB (2 x 2 GB)
	最大	16 GB (2 x 8 GB) *
可用的存储驱动器	1 x 256 GB, 2.5 英寸 SATA MLC SSD 2 个 256 GB, 2.5 英寸 SATA MLC SSD (RAID 1) 1 个 32 GB, 2.5 英寸 SATA SLC SSD	
扩展插槽	1 个 PCI Express 8x 插槽 (可选 1 个 PCI 插槽或 1 个 PCI + 1 个 PCIe 4x 插槽或者 2 个 PCIe 4x 插槽或者 2 个 PCI 插槽)	
可用的光存储驱动器 (ODD)	未提供	1 DVD-RW/CD-RW
CF 闪存	II 类带盖插槽	
I/O 连接	1 个 PS/2 键盘端口 1 个 PS/2 鼠标端口 2 个 串行 RS-232 串行端口 4 个 USB 3.0 端口 1 个 DVI-I 端口 1 个 显示端口 音频输出/输入/麦克风 双千兆以太网端口	
可用的操作系统	Windows 7 Professional (64 位) SP1 WES 7 (64 位) SP1	Windows 7 Professional (64 位) SP1 Windows Server 2008 R2 SP1
输入电压, AC	100...240V, 自动量程	
耗电量, AC	100...240V; 1.8...0.75 A 50/60 Hz; 180VA	
输入电压, DC	18...32V	
耗电量, DC	18...32V; 10.0...5.63 A; 180 W SELV	
近似重量	7.5 kg (16.5 lb)	
近似尺寸 (HxWxD)	高度 - 251 mm (9.88 英寸) 宽度 - 353 mm (13.90 英寸) 深度 - 83.4 mm (3.28 英寸)	高度 - 251 mm (9.88 英寸) 宽度 - 353 mm (13.90 英寸) 深度 - 87.7 mm (3.45 英寸)
安装选项	墙壁 书架 (需要附件套件) 桌面	

* 计算机附带的最大内存为 8 GB。使用单独出售的配件 (产品目录号 6189V-16GSODDDR3) 后可达到 16 GB。

Allen-Bradley, FactoryTalk, LISTEN, THINK, SOLVE, PlantPAx 及 Rockwell Software 是罗克韦尔自动化公司的商标。不属于罗克韦尔自动化公司的商标均为其各自公司的资产。

中文网址 www.rockwellautomation.com.cn

新浪微博 www.weibo.com/rockwellchina

动力、控制与信息解决方案总部

美洲地区: 罗克韦尔自动化, 南二大街1201号, 密尔沃基市, WI 53204-2496 美国, 电话: (1) 414.382.2000, 传真: (1) 414.382.4444

欧洲/中东/非洲: 罗克韦尔自动化, NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831布鲁塞尔, 比利时, 电话: (32) 2 663 0600, 传真: (32) 2 663 0640

亚太地区: 罗克韦尔自动化, 香港数码港道100号数码港3座F区14楼1401-1403 电话: (852)2887 4788 传真: (852)2508 1486

中国总部: 上海市徐汇区虹梅路1801号宏业大厦 邮编: 200233 电话: (86 21)6128 8888 传真: (86 21)6128 8899

客户服务电话: 400 620 6620 (中国地区) +852 2887 4666 (香港地区)