

Switchs industriels non administrés Stratix 2000

Caractéristiques et avantages

Nos switchs non administrés Stratix® 2000 offrent :

- **Différentes combinaisons de solutions** cuivre et fibres avec 5 à 18 ports et SFP pour une flexibilité réseau accrue
- **Des débits de 100 Mb et 1 Gb** pour répondre aux exigences de performance des réseaux
- **Une plage de température étendue**, de -40 °C à 75 °C selon les versions, pour répondre à une grande variété d'applications
- **Conception compacte** pour utiliser au mieux l'espace dans l'armoire
- **Fonctionnement « prêt à l'emploi » pour faciliter l'installation** et l'intégration
- **Protection contre les rempêtes de diffusion** pour éliminer le trafic réseau indésirable
- **Boîtier métallique robuste et classification IP30** pour les applications industrielles
- **Double entrées d'alimentation** pour maximiser la durée de fonctionnement dans les environnements difficiles



Les switchs non administrés de Rockwell Automation offrent une solution compacte pour des petites applications nécessitant une connectivité réseau fiable.

Avec la gamme de switchs non administrés Stratix 2000 Allen-Bradley®, vous disposez de ports cuivre et fibre (SFP) avec des vitesses de 100 Mb ou 1 Gb pour bénéficier de flexibilité et de performance réseau accrues. Avec la protection contre le trafic réseau indésirable, vous obtenez une fiabilité améliorée lorsque vous en avez besoin.

Les switchs non administrés Stratix 2000 possèdent un boîtier industriel classé IP30 et une plage de température étendue pour une meilleure protection environnementale. En plus de ces avantages, vous bénéficiez d'un fonctionnement « prêt à l'emploi » pour une intégration rapide et facile.

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

Aperçu des modèles

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les versions Série B de nos switches Stratix non administrés. Sélectionnez la combinaison de ports correspondant aux impératifs de votre application, sans la moindre complexité.



Référence	Ports total	Ports RJ45 ¹	Ports SFP ¹
1783-US5T	5	5 ER	-
1783-US5TG	5	5 EG	-
1783-US4T1F	5	4 ER	1 ER multimode*
1783-US4T1H	5	4 ER	1 ER monomode*
1783-US8T	8	8 ER	-
1783-US6T2F	8	6 ER	2 ER multimode*
1783-US6T2H	8	6 ER	2 ER monomode*
1783-US7T1F	8	7 ER	1 ER multimode*
1783-US7T1H	8	7 ER	1 ER monomode*
1783-US6T2TG2F	10	6 ER + 2 EG	2 ER multimode*
1783-US6T2TG2H	10	6 ER + 2 EG	2 ER monomode*
1783-US8TG2GX	10	8 EG	2 logements EG ²
1783-US16T	16	16 ER	-
1783-US16T2S	18	16 ER	2 logements ER ²

¹ ER = Ethernet rapide ; EG = Ethernet Gigabit

² Les modules SFP doivent faire l'objet d'une commande distincte

* Module(s) SFP fibre préinstallé(s)

Informations complémentaires

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software et Stratix sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. Les marques commerciales n'appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

www.rockwellautomation.com

Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »

Amérique : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444

Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600, Fax : +32 2 663 0640

Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca

France : Rockwell Automation SAS - 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09

Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278