

Switch industriali non gestiti Stratix 2000

Caratteristiche e vantaggi

I nostri switch non gestiti Stratix® 2000 offrono:

- **Diverse combinazioni** di soluzioni rame e fibra da 5 a 18 porte con SFP per una maggiore flessibilità di rete
- **Velocità delle porte da 100 MB e 1 Gb** per soddisfare i requisiti prestazionali della rete
- **Intervallo di temperatura esteso** da -40 °C a 75 °C in alcune versioni selezionate per soddisfare un'ampia varietà di applicazioni
- **Design compatto** per spazio dell'armadio ottimizzato
- **Funzionamento "Plug-and-Play"** per semplificare installazione e integrazione
- **Protezione "broadcast storm"** dal traffico di rete indesiderato
- **Custodia robusta in metallo con grado di protezione IP30** per applicazioni per uso industriale
- **Ingressi a doppia alimentazione** per massimizzare il tempo di disponibilità in ambienti gravosi



Gli switch non gestiti Rockwell Automation offrono una soluzione compatta per piccole applicazioni che richiedono una connettività di rete affidabile.

La linea di switch non gestiti Stratix 2000 Allen-Bradley® offre porte rame e fibra (SFP) con velocità 100 MB o 1 Gb per aumentare la flessibilità e le prestazioni della rete. La protezione dal traffico di rete indesiderato aumenta l'affidabilità quando è necessario.

Gli switch non gestiti Stratix 2000 offrono una custodia per utilizzo in applicazioni industriali con grado di protezione IP-30 e un intervallo di temperatura esteso per una maggior protezione ambientale. Oltre a questi vantaggi offrono il funzionamento "Plug-and-Play" per un'integrazione facile e veloce.

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

Panoramica della selezione

La tabella sotto riporta le versioni della serie B dei nostri switch non gestiti Stratix. È possibile selezionare la combinazione di porte che meglio soddisfa i propri requisiti applicativi, senza complessità eccessiva.



Numero di catalogo	Porte totali	Porte RJ45 ¹	Porte SFP ¹
1783-US5T	5	5 FE	-
1783-US5TG	5	5 GE	-
1783-US4T1F	5	4 FE	1 FE multimodale*
1783-US4T1H	5	4 FE	1 FE monomodale*
1783-US8T	8	8 FE	-
1783-US6T2F	8	6 FE	2 FE multimodale*
1783-US6T2H	8	6 FE	2 FE monomodale*
1783-US7T1F	8	7 FE	1 FE multimodale*
1783-US7T1H	8	7 FE	1 FE monomodale*
1783-US6T2TG2F	10	6 FE + 2 GE	2 FE multimodale*
1783-US6T2TG2H	10	6 FE + 2 GE	2 FE monomodale*
1783-US8TG2GX	10	8 GE	2 slot GE ²
1783-US16T	16	16 FE	-
1783-US16T2S	18	16 FE	2 slot FE ²

¹ FE = Fast Ethernet; GE = Gigabit Ethernet

² moduli SFP da ordinare separatamente

* moduli SFP fibra pre-installati

Informazioni aggiuntive

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software e Stratix sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive aziende.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640

Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279