

Stratix 2000産業用非管理型スイッチ

特長と利点

当社のStratix® 2000非管理型スイッチには以下の機能が搭載されています。

- SFPを使用した5~18ポートの銅とファイバーのソリューションのさまざまな組み合わせによりネットワークの柔軟性が向上
- ネットワーク性能要件を満たす100MBおよび1Gbのポート速度
- 一部のバージョンでは、-40~75°Cの幅広い温度範囲により多種多様な用途に対応
- コンパクトな設計によりキャビネットのスペースを最大限に活用
- 設置と統合が簡単になる「プラグ&プレイ」操作
- ブロードキャストストーム保護により、望ましくないネットワークトラフィックを防止
- 産業用アプリケーション向けの頑丈な金属製ハウジングとIP30定格
- 過酷な環境での稼働時間を最大限に高めるデュアル電源入力



ロックウェル・オートメーションの非管理型スイッチは、信頼性の高いネットワーク接続が要求される小規模アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを提供します。

Allen-Bradley®のStratix 2000非管理型スイッチ製品ラインでは、100MBまたは1Gbの速度の銅およびファイバー(SFP)ポートを使用できるため、ネットワークの柔軟性と性能が向上します。望ましくないネットワークトラフィックに対する保護機能により、必要に応じて高い信頼性を得ることができます。

Stratix 2000非管理型スイッチは、IP30定格の産業用エンクロージャを備えており、広い温度範囲をサポートしているため、高度な環境保護が可能になります。これらの利点に加え、「プラグ&プレイ」操作が可能になるため、迅速かつ簡単に統合できます。

LISTEN.
THINK.
SOLVE.®

選択の概要

以下の表に、シリーズBバージョンのStratix非管理型スイッチを示します。アプリケーション要件を満たし、複雑さがまったくないポートの組合せを選択してください。



カタログ番号	合計ポート数	RJ45ポート ¹	SFPポート ¹
1783-US5T	5	5 FE	-
1783-US5TG	5	5 GE	-
1783-US4T1F	5	4 FE	1 FEマルチモード*
1783-US4T1H	5	4 FE	1 FEシングルモード*
1783-US8T	8	8 FE	-
1783-US6T2F	8	6 FE	2 FEマルチモード*
1783-US6T2H	8	6 FE	2 FEシングルモード*
1783-US7T1F	8	7 FE	1 FEマルチモード*
1783-US7T1H	8	7 FE	1 FEシングルモード*
1783-US6T2TG2F	10	6 FE + 2 GE	2 FEマルチモード*
1783-US6T2TG2H	10	6 FE + 2 GE	2 FEシングルモード*
1783-US8TG2GX	10	8 GE	2 GEスロット ²
1783-US16T	16	16 FE	-
1783-US16T2S	18	16 FE	2 FEスロット ²

¹ FE = 高速イーサネット、GE = ギガビットイーサネット

² SFPモジュールは別途注文する必要があります。

* あらかじめ取付けられているファイバー-SFPモジュール

参考資料

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley, LISTEN, THINK, SOLVE., Rockwell Software, およびStratixは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社

本社営業部

〒104-0033

東京都中央区新川1-3-17

Tel (03) 3206-2786 Fax (03) 3206-2796

関西支店

〒532-0003

大阪市淀川区高原4-1-14

Tel (06) 6397-1020 Fax (06) 6397-1090

中部支店

〒460-0003

名古屋市中区錦1-6-5

Tel (052) 222-7060 Fax (052) 222-7065