

Switches industriais não gerenciáveis Stratix 2000

Funcionalidades e benefícios:

Nossos switches não gerenciados Stratix® 2000 oferecem:

- **Várias combinações** de soluções de cobre e fibra de 5 a 18 portas usando as SFP para maior flexibilidade de rede
- **Velocidades de portas de 100 MB e 1 Gb** para atender aos requisitos de desempenho da rede
- **Faixa de temperatura ampliada** de -40 °C a 75 °C em versões selecionadas para atender a uma grande variedade de aplicações
- **Projeto compacto** para espaço de gabinete maximizado
- **Operação "Plug-and-Play"** para facilitar a instalação e a integração
- **Transmitir proteção para broadcast storm** contra tráfego da rede indesejado
- **Estrutura metálica resistente e classificação IP30** para aplicações industriais
- **Entradas de alimentação dupla** para ajudar a maximizar o tempo de atividade em ambientes severos



Os switches não gerenciados da Rockwell Automation oferecem uma solução compacta para pequenas aplicações que requerem conectividade de rede confiável.

Com a linha Allen-Bradley® Stratix 2000 de switches não gerenciados, você possui portas de fibra e cobre (SFP) com velocidades de 100 MB ou 1 Gb para maior flexibilidade e desempenho da rede. Com proteção contra tráfego da rede indesejado, você também terá maior confiabilidade quando precisar dela.

Os switches não gerenciados Stratix 2000 oferecem um gabinete de grau industrial com classificação IP-30 e faixa de temperatura ampliada para proteção ambiental aprimorada. Além desses benefícios, você obtém a operação "Plug-and-Play" para uma integração rápida e fácil.

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

Características gerais da seleção

Na tabela abaixo, você encontrará as versões da Série B de nossos switches Stratix não gerenciados. Selecione a combinação de portas que atendem as necessidades da sua aplicação, sem qualquer complexidade.



Código de catálogo	Portas totais	Portas RJ45 ¹	Portas SFP ¹
1783-US5T	5	5 FE	-
1783-US5TG	5	5 GE	-
1783-US4T1F	5	4 FE	1 multimodo FE*
1783-US4T1H	5	4 FE	1 monomodo FE*
1783-US8T	8	8 FE	-
1783-US6T2F	8	6 FE	2 multimodo FE*
1783-US6T2H	8	6 FE	2 monomodo FE*
1783-US7T1F	8	7 FE	1 multimodo FE*
1783-US7T1H	8	7 FE	1 monomodo FE*
1783-US6T2TG2F	10	6 FE + 2 GE	2 multimodo FE*
1783-US6T2TG2H	10	6 FE + 2 GE	2 monomodo FE*
1783-US8TG2GX	10	8 GE	2 slots GE ²
1783-US16T	16	16 FE	-
1783-US16T2S	18	16 FE	2 slots FE ²

¹ FE = Fast Ethernet; GE = Gigabit Ethernet

² módulos SFP devem ser solicitados separadamente

* módulos SFP de fibra pré-instalados

Informação adicional

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software e Stratix são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

www.rockwellautomation.com

Sede Mundial para Soluções de Potência, Controle e Informação

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europa/Oriente Médio/África: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Ásia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Brasil: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Verbo Divino, 1488 - 1º andar, Chac. Sto Antonio, 04719-904, São Paulo, SP, Tel: (55 11) 5189-9500, www.rockwellautomation.com.br

Portugal: Rockwell Automação, Lda., Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, n.º 11 - 2.ºC, Taguspark, Porto Salvo 2740-120, Tel.: (351) 214 225 500, www.rockwellautomation.com.pt