

Stratix 2000 工業無網管交換器

功能及優點：

我們的 Stratix® 2000 非管理型交換器提供：

- 各種 5 到 18 個銅纜和光纖連接埠組合解決方案，使用 SFP 展現更高的網路彈性
- 100 MB 和 1 Gb 連接埠速度滿足網路效能需求
- 特定版本可耐受介於 -40 °C 與 75 °C 之間的大溫度範圍，適用於多種應用。
- 精巧型設計充分運用機櫃空間
- “隨插即用”操作方式有利於輕鬆的安裝和整合
- 廣播風暴防護可防止不必要的網路流量
- 堅固的金屬外殼與 IP30 等級適合工業應用
- 雙輸入電源有助於大幅延長嚴苛環境中的運作時間



對於需要可靠網路連線的小型應用，Rockwell Automation 非管理型交換器提供精巧型解決方案。

Allen-Bradley® Stratix 2000 系列非管理型交換器具備銅纜和光纖 (SFP) 連接埠，可達到 100 MB 或 1 Gb 速度，展現更高的網路彈性和效能。除了防止不必要的網路流量，也可以提高所需的可靠性。

Stratix 2000 非管理型交換器採用 IP-30 等級的工業級機殼，可耐受更大的溫度範圍，強化環境保護效果。除了這些優點之外，“隨插即用”操作方式有利於快速輕鬆的整合。

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

產品概述

下表列出 Stratix 非管理型交換器的系列 B 版本。選擇可以滿足您的應用需求的連接埠組合，完全沒有增加複雜度的負擔。



目錄編號	連接埠總數	RJ45 連接埠 ¹	SFP 連接埠 ¹
1783-US5T	5	5 FE	-
1783-US5TG	5	5 GE	-
1783-US4T1F	5	4 FE	1 FE 多模*
1783-US4T1H	5	4 FE	1 FE 單模*
1783-US8T	8	8 FE	-
1783-US6T2F	8	6 FE	2 FE 多模*
1783-US6T2H	8	6 FE	2 FE 單模*
1783-US7T1F	8	7 FE	1 FE 多模*
1783-US7T1H	8	7 FE	1 FE 單模*
1783-US6T2TG2F	10	6 FE + 2 GE	2 FE 多模*
1783-US6T2TG2H	10	6 FE + 2 GE	2 FE 單模*
1783-US8TG2GX	10	8 GE	2 GE 插槽 ²
1783-US16T	16	16 FE	-
1783-US16T2S	18	16 FE	2 FE 插槽 ²

¹ FE = 快速乙太網路；GE = 千兆乙太網路

² SFP 模組必須單獨購買

* 預先安裝的光纖 SFP 模組

其他資訊

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley、LISTEN. THINK. SOLVE.、Rockwell Software 及 Stratix 是洛克威爾自動化公司的商標。
凡非屬於洛克威爾自動化公司的商標皆為其各自所屬公司所有。

www.rockwellautomation.com

電力、控制、資訊解決方案總部

美洲地區：Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, 電話: (1) 414.382.2000, 傳真: (1) 414.382.4444

歐洲/中東/非洲地區：Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, 電話: (32) 2 663 0600, 傳真: (32) 2 663 0640

亞太地區：Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, 電話: (852) 2887 4788, 傳真: (852) 2508 1846

台灣洛克威爾國際股份有限公司 Rockwell Automation Taiwan Co., Ltd. www.rockwellautomation.com.tw

台北市104建國北路二段120號14樓

高雄市80052新興區中正三路2號19樓A室

Tel: (886) 2 6618 8288, Fax: (886) 2 6618 6180

Tel: (886) 7 9681 888, Fax: (886) 7 9680 138