















Tapas de sellado



Tapas Mini y Micro

Tipo de conector	Material	Config. de rosca	Dimensiones; mm (pulg.)	Número de Catálogo	Config. de rosca	Dimensiones; mm (pulg.)	Número de Catálogo
Mini	Aluminio	Externa	Roscas de 7/8 pulg. -16UN 2 A 	1485A-C1	Interna	Roscas de 7/8 pulg. -16UN 2B 	889A-NCAP
Mini-Plus (7 y 8 pines)	Aluminio	Externa	Roscas de 1 pulg. -16UN 2 A 	889A-NM2CAP	Interna	Roscas de 1 pulg. -16UN 2B 	889A-N2CAP
Mini-Plus (9, 10 y 12 pines)	Aluminio	Externa	Roscas de 1 1/8 pulg. -16UN 2 A 	889A-NM13CAP	Interna	Roscas de 1 1/8 pulg. -16UN 2B 	889A-N3CAP
Micro de CC	Aluminio	Externa	 Roscas M12 x 1	1485A-C3	Interna	 Roscas M12 x 1	889A-DCAP
	Plástico	Externa	 Roscas M12 x 1	1485A-M12	-	-	-
Micro de CA	Aluminio	Externa	Roscas UNF de 1/2 pulg. 	889A-RMCAP	Interna	Roscas UNF de 1/2 pulg. 	889A-RCAP
Pico	Plástico	Externa	 Roscas M8 x 1	889A-PMCAP	-	-	-
M23	Latón niquelado	Externa	 Rosca externa M23 x 1	889A-MMCAP	Interna	 Rosca externa M23 x 1	889A-MCAP