Déclaration De Conformité Du Maroc

Produit:	***Configured Drive Package (Adjustable Frequency AC Drives)***
Nom et adresse du fabricant: ***Rockwell Automation, Inc.*** ***1201 South 2nd Street*** ***Milwaukee, WI 53204*** ***USA***	*Nom et adresse du représentant autorisé:* ***Rockwell Automation B.V.*** ***Rivium Promenade 160*** ***2909 LM Capelle aan den Ijssel*** ***The Netherlands***
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.	
Objet de la declaration:	***Allen-Bradley PowerFlex 40 Standard Packaged Drive Program Séries*** *(faire référence à la liste ci-jointe des numéros de catalogue)*
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique:	
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 (15 octobre 2015)	*Équipements électriques destinés à être utilisés sous certaines limites de tension*
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:	
NM EN 61800-5-1 2014	*Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-1: Exigences de sécurité – Electrique, thermique et énergétique*
Signé pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:	
Lieu et date de délivrance:	*Mequon, WI U.S.A. 18-Feburary-2020*
Nom, fonction:	*Tron Melzl, Manager, Product Certification Engineering*
Signature:	

Numéro de catalogue	*Séries* [1]	*La description*
23B-D1P4#10*		*AC Drive, 0.5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D1P4#F0*		*AC Drive, 0.5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D2P3#10*		*AC Drive, 1 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D2P3#F0*		*AC Drive, 1 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D4P0#10*		*AC Drive, 2 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D4P0#F0*		*AC Drive, 2 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D6P0#10*		AC Drive, 3 Hp, 480V, 3 Phase
23B-D6P0#F0*		AC Drive, 3 Hp, 480V, 3 Phase
23B-D010#10*		*AC Drive, 5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D010#F0*		*AC Drive, 5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D012#10*		*AC Drive, 7.5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D012#F0*		*AC Drive, 7.5 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D017#10*		*AC Drive, 10 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D017#F0*		*AC Drive, 10 Hp, 480V, 3 Phase*
23B-D024#10*		AC Drive, 15 Hp, 480V, 3 Phase
23B-D024#F0*		AC Drive, 15 Hp, 480V, 3 Phase

1) Si aucune lettre ni aucun numéro de série n'est donné, alors toutes les séries sont couvertes.

2) * peut être 4, D, E ou P indiquant les options de communication du lecteur suivies de NN suivi d'une combinaison quelconque, ou de l'absence de celles-ci, des options de produit publiées suivantes

3) # peut être C ou D indiquant le boîtier NEMA Type 4X ou NEMA Type 4/12 respectivement

Options de produit publiées

E22 DeviceNet Quick Disconnect (Bottom)
E23 DeviceNet Quick Disconnect (Left Side)
P3T Motor Circuit Protector (Customer wiring into top of device)
P6T Disconnect Switch – Fused (Customer wiring into top of device)
J10 ZAC Master (Left to Right)
J11 ZAC Master (Right to Left)
J12 ZAC Infeed (Left to Right)
J13 ZAC Infeed (Right to Left)
J14 Intermediate (Left to Right)
J15 Intermediate (Right to Left)
P3 Motor Circuit Protector
P6 Drive Disconnect Switch – Fused
R3 DeviceNet I/O 4 In/2 Out with Hand/Off/Auto Selector Switch
R4 DeviceNet Point I/O wIB4
R5 -R3 plus 4 I/O Quick Disconnect
S1 Hand/Off/Auto S.S. (Start/Stop/Speed Ref.)
S4 Auto/Manual S.S. (Speed Ref.)
S7 Start and Stop P.B.
S8 Forward/Reverse S.S.
S18 Door Mounted Local Speed Pot (1-Turn)
S20 Local Control with Off/Run FWD and a Local/Remote S.S.
S21 Local/Off/Remote with 1 N.O. Interposing Relay
S22 Spring Return Hand/Off Auto S.S. (Start/Stop/Speed Ref.)
S23 Clear Fault P.B.