

# Stratix 2000 산업용 언매니지드 스위치

## 특징 및 장점

로크웰 오토메이션 Stratix® 2000 언매니지드 스위치는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 네트워크 유연성 향상을 위해 SFP를 사용하는 5~18개 포트의 다양한 Copper 및 광통신 조합 솔루션
- 네트워크 성능 요건을 충족하기 위한 100 MB 및 1 Gb 포트 속도
- 광범위한 애플리케이션을 충족하기 위해 일부 버전에서 -40 °C ~ 75 °C의 확장된 온도 범위
- 캐비닛 공간 활용의 극대화를 위한 소형 디자인
- 간편한 설치 및 통합을 위한 "플러그 앤 플레이" 기능
- 원하지 않는 트래픽에 대한 브로드캐스트 스톱 보호
- 산업용 애플리케이션을 위한 견고한 금속 외함 및 IP30 정격
- 가혹한 환경에서 가동 시간 극대화를 위한 이중 전원 입력부



로크웰 오토메이션 언매니지드 스위치는 신뢰성 있는 네트워크 연결을 필요로 하는 소규모 애플리케이션을 위한 콤팩트한 솔루션을 제공합니다.

Allen-Bradley® Stratix 2000 언매니지드 스위치 제품군을 사용하면 100 MB 또는 1 Gb 속도의 Copper 및 광통신(SFP) 포트를 통해 네트워크 유연성 및 성능이 향상됩니다. 원하지 않는 네트워크 트래픽에 대한 보호 기능으로 네트워크 신뢰성이 개선됩니다.

Stratix 2000 언매니지드 스위치는 환경 보호를 강화하기 위한 IP-30 정격 및 확장된 온도 범위를 가지는 산업용 등급의 외함을 제공합니다. 이러한 이점 이외에도, 신속하고 간편한 통합을 위한 "플러그 앤 플레이" 기능이 있습니다.

LISTEN.  
THINK.  
SOLVE.™

## 선택 개요

아래 표는 Stratix 언매니지드 스위치의 Series B 버전입니다. 애플리케이션 요건에 맞는 포트 조합을 선택해서 복잡성을 줄이십시오.



카탈로그 넘버	총 포트 수	RJ45 포트 <sup>1</sup>	SFP 포트 <sup>1</sup>
1783-US5T	5	5 FE	-
1783-US5TG	5	5 GE	-
1783-US4T1F	5	4 FE	1 FE 다중모드*
1783-US4T1H	5	4 FE	1 FE 단일모드*
1783-US8T	8	8 FE	-
1783-US6T2F	8	6 FE	2 FE 다중모드*
1783-US6T2H	8	6 FE	2 FE 단일모드*
1783-US7T1F	8	7 FE	1 FE 다중모드*
1783-US7T1H	8	7 FE	1 FE 단일모드*
1783-US6T2TG2F	10	6 FE + 2 GE	2 FE 다중모드*
1783-US6T2TG2H	10	6 FE + 2 GE	2 FE 단일모드*
1783-US8TG2GX	10	8 GE	2 GE 슬롯 <sup>2</sup>
1783-US16T	16	16 FE	-
1783-US16T2S	18	16 FE	2 FE 슬롯 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> FE = 고속 이더넷, GE = 기가비트 이더넷

<sup>2</sup> SFP 모듈은 별도로 주문해야 함

\* 사전 설치되어 있는 광통신 SFP 모듈

## 추가 정보

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software 및 Stratix 등은 로크웰 오토메이션의 상표입니다. Rockwell Automation의 소유가 아닌 상표는 각 해당 기업의 재산입니다.

[www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)

### Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

본 사: 서울특별시 강남구 논현로 430 아세아타워 6층, 7층 (135-719) Tel: 02-2188-4400

부산지사: 부산광역시 해운대구 우동 1477 아이피파빌리온 3층 Tel: 051-606-1500

광주지사: 광주광역시 광산구 우산동 1589-1 광주무역회관 5층 Tel: 062-945-8666

대구지사: 대구광역시 북구 산격2동 1692번지 산업용재관 업무동 4층 Tel: 053-604-3960

[www.rockwellautomation.com/ko\\_KR](http://www.rockwellautomation.com/ko_KR)