

经船舶认证的 PanelView Plus 6



特性

已完成额外的认证测试，以满足船舶协会的标准：

- 船舶协会定义的高湿度、极端的冷热温度、振动和电磁兼容性方面的性能
- 经过评估，可确保射频辐射不超过既定的船舶工业标准

此外，您还可以从现有 PanelView Plus 6 产品中提供的同样的高要求功能中受益：

模块化设计：便于灵活安装和减少维护

Logix 兼容性：能够与整套 Logix 控制器通信

集成的软件：用于趋势、表达式、数据记录、高级图形和直接浏览 Logix 地址的 FactoryTalk® View Machine Edition 软件

强大的图形：提供清晰的视觉体验

SD 卡：用于传输文件、记录数据或系统升级的外部 SD 卡插槽



概述

Allen-Bradley® PanelView™ Plus 6 操作员界面旨在优化系统开发、性能和效率。它们具有模块化组件、多种通信选项、高级图形功能和可重复使用的开发工具。

精选的 PanelView Plus 6 操作员界面经过船舶认证，可为船舶制造商和其他在海洋相关环境中操作的制造商提供强大的可视化选项。

经机构认证的产品

船舶显示模块：

触摸屏或键盘/触摸屏类型中的 7" 和 10" 显示模块

逻辑模块

- PanelView Plus 交流逻辑模块
- PanelView Plus 隔离式直流逻辑模块

ControlNet 模块：

- ControlNet 通信模块，用于 PanelView Plus 700、PanelView Plus 1000 和 PanelView Plus 6 终端

LISTEN.
THINK.
SOLVE.®

经船舶机构认证的 PanelView Plus 6 模块*

由于 PanelView Plus 船舶产品的模块化设计, 您可以根据特定需求定制您的终端。定制过程极其简单, 只需从以下列表中选择:

1) 一个显示模块, 2) 一个逻辑模块, 以及 3) 一个可选的通信模块

	模块	描述	产品目录号
1	显示模块	7" 组合 (键盘/触摸屏)	2711P-RDB7CM
		7" 触摸屏	2711P-RDT7CM
		10" 组合 (键盘/触摸屏)	2711P-RDB10CM
		10" 触摸屏	2711P-RDT10CM
2	交流逻辑模块	512 MB 闪存/内存	2711P-RP8A
		512 MB 闪存/内存	2711P-RP9A
	直流逻辑模块**	512 MB 闪存/内存	2711P-RP8D
		512 MB 闪存/内存	2711P-RP9D
3	通信模块	PanelView Plus 700-1500 ControlNet	2711P-RN15S

** 隔离式直流逻辑模块要求 Corcom 6VW1 或等效的线路滤波器, 以获准用于“通用配电区域”

* 这些模块已提交给以下船舶机构:

- ABS
- 法国船级社
- DNV-GL
- 韩国船级社
- 英国劳氏船级社
- 意大利船级社

Allen-Bradley, FactoryTalk 和 PanelView 是罗克韦尔自动化公司的商标。
不属于罗克韦尔自动化公司的商标均为其各自公司的资产。

中文网址 www.rockwellautomation.com.cn

新浪微博 www.weibo.com/rockwellchina

动力、控制与信息解决方案总部

美洲地区: 罗克韦尔自动化, 南二大街1201号, 密尔沃基市, WI 53204-2496 美国, 电话: (1) 414.382.2000, 传真: (1) 414.382.4444

欧洲/中东/非洲: 罗克韦尔自动化, NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831布鲁塞尔, 比利时, 电话: (32) 2 663 0600, 传真: (32) 2 663 0640

亚太地区: 罗克韦尔自动化, 香港数码港道100号数码港3座F区14楼1401-1403 电话: (852)2887 4788 传真: (852)2508 1486

中国总部: 上海市徐汇区虹梅路1801号宏业大厦 邮编: 200233 电话: (86 21)6128 8888 传真: (86 21)6128 8899

客户服务电话: **400 620 6620** (中国地区) **+852 2887 4666** (香港地区)