

Arrancadores NEMA Boletín 507/509/513

Características y ventajas

- Aleación de aluminio fundido sin cobre
- Superficies internas y externas cromadas para mejorar la protección contra la corrosión
- La superficie externa está pintada para mejorar la protección contra el ambiente
- Flexibilidad de hasta cinco dispositivos piloto para comando e indicación en la puerta
- Junta en el interior de la cubierta para protección frente a la humedad y los elementos corrosivos
- La cubierta con bisagra ayuda a eliminar el levantamiento de peso, reduce las preocupaciones por los aspectos ergonómicos y facilita la instalación de dispositivos piloto en la puerta
- Provisión para respirador y drenaje
- Tornillos de acero inoxidable de liberación rápida
- Pies de montaje en ranuras para facilitar la instalación
- Maneta de operación bloqueable que impide la manipulación indebida
- Los paneles de un solo tornillo y banda en V en paneles Unilock reducen el tiempo y los costos de instalación

Certificaciones y especificaciones

- Certificación UL Listed / CSA
- Envoltente UL Classified
- Clase I, división 1 y 2, grupos C, D
- Clase II, división 1 y 2, grupos E, F y G
- Clasificación de cortocircuito de 65 kA
- NEMA tipo 3R/7-9




Allen-Bradley ofrece arrancadores NEMA combinados y no combinados que ofrecen flexibilidad y facilidad de instalación. Su diseño compacto y la clasificación NEMA tipo 3R/7-9 permiten utilizarlos en aplicaciones interiores o exteriores en las que el espacio de instalación es escaso. Los robustos envoltentes tienen un diseño versátil y una configuración flexible que les permite adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Estos arrancadores son idóneos para:

- Refinerías de petróleo y gas
- Perforación en tierra firme o mar adentro
- Minería
- Centrales eléctricas
- Procesamiento petroquímico

Cadena de suministro de petróleo y gas

Los arrancadores para lugares peligrosos se instalan en todas las zonas de la cadena de distribución de petróleo y gas. Los arrancadores para lugares peligrosos de Allen-Bradley se han diseñado para enfrentar los retos que plantean estos ambientes críticos.



A Flujo arriba

- Exploración
- Tierra firme/mar adentro
- Producción

B Flujo intermedio

- Almacenamiento
- Procesamiento
- Distribución/transporte

C Flujo abajo

- Refinería
- Fabricación



Distribuidor local

Visite nuestro sitio web para buscar su distribuidor local.
www.rockwellautomation.com/distributor



Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. y Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

www.rockwellautomation.com

Oficinas corporativas de soluciones de potencia, control e información

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel.: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europa/Medio Oriente/África: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel.: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel.: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Argentina: Rockwell Automation S.A., Alem 1050, 5º Piso, CP 1001AAS, Capital Federal, Buenos Aires, Tel.: (54) 11.5554.4000, Fax: (54) 11.5554.4040, www.rockwellautomation.com.ar

Chile: Rockwell Automation Chile S.A., Luis Thayer Ojeda 166, Piso 6, Providencia, Santiago, Tel.: (56) 2.290.0700, Fax: (56) 2.290.0707, www.rockwellautomation.cl

Colombia: Rockwell Automation S.A., Edf. North Point, Carrera 7 N° 156 – 78 Piso 18, PBX: (57) 1.649.96.00 Fax: (57) 649.96.15, www.rockwellautomation.com.co

España: Rockwell Automation S.A., C/ Josep Pla, 101-105, 08019 Barcelona, Tel.: (34) 932.959.000, Fax: (34) 932.959.001, www.rockwellautomation.es

México: Rockwell Automation S.A. de C.V., Bosques de Cierulos N° 160, Col. Bosques de Las Lomas, C.P. 11700 México, D.F., Tel.: (52) 55.5246.2000, Fax: (52) 55.5251.1169, www.rockwellautomation.com.mx

Perú: Rockwell Automation S.A., Av Victor Andrés Belaunde N°147, Torre 12, Of. 102 – San Isidro Lima, Perú, Tel.: (511) 441.59.00, Fax: (511) 222.29.87, www.rockwellautomation.com.pe

Puerto Rico: Rockwell Automation Inc., Calle 1, Metro Office # 6, Suite 304, Metro Office Park, Guaynabo, Puerto Rico 00968, Tel.: (1) 787.300.6200, Fax: (1) 787.706.3939, www.rockwellautomation.com.pr

Venezuela: Rockwell Automation S.A., Edf. Allen-Bradley, Av. González Rincónes, Zona Industrial La Trinidad, Caracas 1080, Tel.: (58) 212.949.0611, Fax: (58) 212.943.3955, www.rockwellautomation.com.ve