



**Terminal Lug Kit**  
**Kit de cosses de raccordement**  
**Anschluss Fahnen-Satz**  
**Juego de bornas tipo lengüeta**  
**Kit morsetti terminalli**














**ATTENTION:** To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.  
**ATTENTION:** Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharge.

**ACHTUNG:** Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung zur Vermeidung von elektrischen Unfällen trennen.

**ATENCIÓN:** Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

**ATTENZIONE:** Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.

CAT	199-LE1	199-LF1	199-LG1	199-LH1	199-LJ1
CAT	100/104 -B110	100/104 -B180	100/104 -B250 -B300	100/104 -B400	100/104 -B600
	193-H	193-D	193-E	193-F	193-G
	16.9 N·m 150 lb-in	31 N·m 275 lb-in	45 N·m 400 lb-in	45 N·m 400 lb-in	45 N·m 400 lb-in
	13 mm	16 mm	19 mm	19 mm	19 mm
	16.9 N·m 150 lb-in	31 N·m 275 lb-in	42 N·m 375 lb-in	31 N·m 275 lb-in	31 N·m 275 lb-in
	6 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm
	10-50 mm <sup>2</sup>	16-120 mm <sup>2</sup>	25-240 mm <sup>2</sup>	(2) 50-185 mm <sup>2</sup>	(2) 50-240 mm <sup>2</sup>
	#8-1/0 AWG	#6-250 MCM AWG	#4-500 MCM AWG	(2) #1/0-350 MCM AWG	(2) #1/0-500 MCM AWG

CAT	199-LE1	199-LF1	199-LG1	199-LH1	199-LJ1
					
CAT	193-A_4 193-B_4 193-C_4  193-A_L7 193-B_L7 193-C_L7	150_108 150_135 150_201 150_251  193-A_5 193-B_5 193-C_5  193-A_M7 193-B_M7 193-C_M7	150_317 150_361 150_480  193-A_N6 193-B_N6 193-C_N6	193-A_P6 193-B_P6 193-C_P6	193-A_R6 193-B_R6 193-C_R6
	16.9 N·m 150 lb-in	23 N·m 200 lb-in	28 N·m 250 lb-in	45 N·m 400 lb-in	45 N·m 400 lb-in
	13 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
	16.9 N·m 150 lb-in	31 N·m 275 lb-in	42 N·m 375 lb-in	31 N·m 275 lb-in	31 N·m 275 lb-in
	6 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm
	10-50 mm <sup>2</sup>	16-120 mm <sup>2</sup>	25-240 mm <sup>2</sup>	(2) 50-185 mm <sup>2</sup>	(2) 50-240 mm <sup>2</sup>
	#8-1/0 AWG	#6-250 MCM AWG	#4-500 MCM AWG	(2) #1/0-350 MCM AWG	(2) #1/0-500 MCM AWG