# *Déclaration De Conformité Du Maroc*

| | |
|---|---|
| *Produit:* | ***Panel-Mount Alarms*** |

| | |
|---|---|
| *Nom et adresse du fabricant:*<br>***Rockwell Automation, Inc.***<br>***1201 South 2nd Street***<br>***Milwaukee, WI 53204***<br>***USA*** | *Nom et adresse du représentant autorisé:*<br>***Rockwell Automation B.V.***<br>***Rivium Promenade 160***<br>***2909 LM Capelle aan den Ijssel***<br>***The Netherlands*** |

*La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.*

| | |
|---|---|
| *Objet de la declaration:* | ***Allen-Bradley 855P, 855PB, 855PC, and 855PS Séries***<br>*(faire référence à la liste ci-jointe des numéros de catalogue)* |

*L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique:*

| | |
|---|---|
| *Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 (15 octobre 2015)* | *Équipements électriques destinés à être utilisés sous certaines limites de tension* |
| *Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015)* | *Compatibilité électromagnétique des équipements* |

*Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:*

| | | |
|---|---|---|
| *NM EN 60947-5-1* | *2014* | *Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande* |

*Signé pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:*

| | | |
|---|---|---|
| *Lieu et date de délivrance:* | *Milwaukee, WI USA* | *31-Jul-2020* |
| *Nom, fonction:* | *Daniel L. Nachtigall, Technical Leader – Product Compliance Engineering* | |
| *Signature:* |  | |

| *Numéro de catalogue* | *Séries* [1] | *La description* |
|---|---|---|
| 855P-Bxxx22 | | *Panel-mount sounder alarm per Nomenclature* |
| 855PB-Bxxx22 | | *Panel-mount LED alarm per Nomenclature* |
| 855PC-Bxxx22 | | *Panel-mount sounder w/LED alarm per Nomenclature* |
| 855PS-Bxxx22 | | *Panel-mount strobe alarm per Nomenclature* |
| 855PD-Bxxxxx22 | | *Panel-mount dual circuit alarm per Nomenclature* |

*1) Les produits du niveau de série indiqué, ainsi que les niveaux de série suivants, sont certifiés. Si aucune lettre ou chiffre de série n'est donné, toutes les séries sont certifiées.*

NOMENCLATURE:

| 855PB | - | B | 12 | ME | 4 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | |
|---|---|
| 1 | Designates Model Type<br>855P – Panel-mount sounder<br>855PB – Panel-mount steady/flashing LED<br>855PC – Panel-mount sounder with LED<br>855PS – Panel-mount strobe |
| 2 | Designates Housing Colour<br>B – Black |
| 3 | Designates Voltage Rating<br>12 – 12V AC/DC (Types 855PB, 855PC, and 855PS only)<br>24 – 24V AC/DC (Types 855PB, 855PC, and 855PS only)<br>10 – 120V AC/DC<br>20 – 240V AC/DC<br>30 – 8 to 24V AC/DC (Type 855P only) |
| 4 | Designates Model Size<br>SE – 30 mm<br>SH – 30 mm, high output<br>ME – 45 mm<br>LE – 65 mm |
| 6 | Designates Lens Colour (Types 855PB, 855PC, and 855PS only)<br>Any number 2 through 9 may be used to denote lens colour |
| 7 | Designates Mounting Hole Size<br>22 – 22.5 mm |

| 855PD | - | B | 12 | ME | 4 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | |
|---|---|
| 1 | Designates Model Type<br>855PD – Panel-mount dual circuit alarm |
| 2 | Designates Housing Colour<br>B – Black |
| 3 | Designates Voltage Rating<br>12 – 12V AC/DC<br>24 – 24V AC/DC<br>10 – 120V AC/DC<br>20 – 240V AC/DC |
| 4 | Designates Model Size<br>SE – 30 mm<br>ME – 45 mm<br>LE – 65 mm |
| 5 | Designates Dual Circuit Alarm Function<br>F – Full lens illumination<br>H – Half lens illumination w/barrier<br>C – Light and sound combination |
| 6 | Designates Lens Colour/Sound (Circuit #1)<br>Any number 2 through 9 may be used to denote lens colour, or number ‘1’ for sound |
| 7 | Designates Lens Colour (Circuit #2) |

| | |
|---|---|
| | Any number 2 through 9 may be used to denote lens colour |
| 8 | Designates Mounting Hole Size<br>22 – 22.5 mm |