ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-US.ГБ09.В.00138/20

Серия RU № 0206953

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертиза"; Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, комнаты 21ш8, 21ш9, 21ш10, 21ш11; адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, комнаты 21ш-21ш4, 21ш8-21ш11; Телефон: +7 (495) 722-61-68; Адрес электронной почты: info@n-exp.ru;
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09 от 09.09.2014 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Роквелл Аутомейшн"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107061, РОССИЯ, город Москва, Преображенская площадь, дом 8, этаж 18. ОГРН 1107746214806
Номер телефона +74958250025. Адрес электронной почты info_rus@ra.rockwell.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Rockwell Automation, Inc."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Соединенные Штаты Америки, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 0719481)

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические торговой марки «Allen-Bradley»: реле электромагнитные, типов: 700, 809S, 813S, 814S, 817S; реле защиты и перегрузки, типов: 193, E1 Plus, E3, E3 Plus, E100, E200, E300, 857, 865, модели, комплектующие и запасные части (см. Приложение – бланк № 0719482).
Изготовлена в соответствии с Европейскими директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536419000, 8536490000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

COPY NOT FOR THE CUSTOMS

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 191115/П-03И от 15.11.2019 г., № 191226/П-01И от 26.12.2019 г. – Испытательная лаборатория "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протокол испытаний № 0036-08-20 от 29.01.2020 г. – Испытательный центр электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЕ22). Акт анализа состояния производства № 19053003/ТРТС/РА от 06.02.2020 г., выдан ОС "Независимая Экспертиза" ООО "Независимая Экспертиза" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09).
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0719483).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.02.2020 **ПО** 13.02.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Крестина Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сачков Сергей Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-US.ГБ09.В.00138/20

Серия RU № 0719481

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Rockwell Automation Switzerland GmbH"	ШВЕЙЦАРИЯ, Industriestrasse 20, 5000 Aarau
"Rockwell Automation"	Соединенные Штаты Америки, 1506 East 16th Street South, Ladysmith, WI 54848, USA
"Rockwell Automation"	МЕКСИКА, Boulevard Encino 101 Parque Industrial, 21430, Tecate, Mexico, Mexico
"ABB France"	ФРАНЦИЯ, 3 rue Jean Perrin, Chassieu Cedex, 69685, Rhône, France
"Honeywell Life Safety Romania S.R.L"	РУМЫНИЯ, Salcamilor 2bis, R0-305500 Lugoj, Romania
"Rockwell Automation Sp. z o.o."	ПОЛЬША, ul. Rozdzieńska 49, 40-382, Katowice, Poland
"Finder Electrica SLU"	ИСПАНИЯ, 46185 La Pobla de Vallbona, Valencia
"Omron Relay & Devices Corporation"	ЯПОНИЯ, 1110 Sugi, Yamaga-City, Kumamoto, Japan
"Carlo Gavazzi Automation S.p.A."	ИТАЛИЯ, Via Milano 13, I-20020 Lainate, Italy
"Rockwell Automation Control Solutions (Shanghai) Limited"	КИТАЙ, T20-2 Building, 565 Chuang Ye Road, Pudong, Shanghai, China

COPY NOT FOR THE CUSTOMS

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Крестина Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сачков Сергей Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 783. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-US.ГБ09.В.00138/20

Серия RU № 0719482

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536419000, 8536490000	Аппараты электрические торговой марки «Allen-Bradley»:	
	Реле электромагнитные, типов 700, 809S, 813S, 814S, 817S, серии:	
	700-C, 700S-C, 700-EF, 700-ERF, 700S-EF, 700S-ERF, 700-FE, 700-FS, 700-H, 700-K, 700-N(NEMA), 700-P, 700DC-P, 700S-P, 700S-DCP, 700-R, 700DC-R, 700-RM, 700-RTC, 700-S, 809S, 813S, 814S, 817S, 817-E1.	
	Реле защиты и перегрузки, типов 193, 857, 865, серии:	
	193-K, 193-T1, 193-EF, 825-P, 857, 865.	
	Реле защиты и перегрузки, типа E1 Plus, серии:	
	193-ED, 193-EE, 193R-EE, 193S-EE, 592-EE, 592S-EE.	
	Реле защиты и перегрузки, типов E3 и E3 Plus, серии:	
	193-EC1, 193-EC2, 193-EC3, 193-EC4, 193-EC5.	
	Реле защиты и перегрузки, типов E100 в составе:	
	базовые блоки серии 193-1EE, 193-1EF, 592-1EF; модули расширения серии 193-1EGJ, 193-1ERR, 193-ERID; соленоиды дистанционного сброса серии 193-1EMR; адаптеры серии 193-1EP.	
	Реле защиты и перегрузки, типов E200, E300, торговой марки «Allen-Bradley» в составе:	
	измерительные модули серии 193-ESM, 592-ESM; модули управления серии 193-EIO, 592-EIO; коммуникационные модули серии 193-ECM; модули расширения серии 193-EXP; станции оператора серии 193-EOS; блоки питания серии 193-EXP-PS; трансформаторы тока серии 193-CT; коннекторы серии 193-NC.	
	Комплектующие и запасные части: контактные блоки, интерфейсные модули, модули преобразования, коммуникационные модули, модули управления, модули расширения входов выходов и питания, модули ограничения перенапряжения, запасные катушки, модули таймеров, модули поддержки напряжения, панели управления, принадлежности для монтажа, шинки соединительные, зажимы соединительные, сердечники для контроля токов утечки на землю, внешние кнопки сброса, модули сброса, монтажные колодки (основания), монтажные адаптеры на DIN рейку, устройства для конфигурации, модули для замены, модули управления контакторами, блоки механической и электрической блокировок.	

COPY NOT FOR THE CUSTOMS

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Крестина Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сачков Сергей Сергеевич (Ф.И.О.)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Независимая Экспертиза» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1077711013183 РОСС RU.0001.11ГБ09 МОСКВА

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 783. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-US.ГБ09.В.00138/20

Серия RU № 0719483

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления
ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования

Договор на уполномоченное изготовителем лицо - ООО "РОКВЕЛЛ АУТОМЕЙШН" б\н от 01.03.2018 г.
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № CH-10560 от 15.09.2018 г., выданный ОССК "SQS", Швейцария.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 213132-2017-AQ-POL-RvA от 23.01.2018 г., выданный ОССК "DNV GL – Business Assurance", Польша.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № S 805074 от 02.08.2018 г., выданный ОССК "VdS Schadenverhutung GmbH", Германия.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 4770-2008-AQ-RGC-RvA от 24.06.2017 г., выданный ОССК "DNV GL – Business Assurance", Китай.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № CERT-09379-2004-AQ-USA-ANAB от 17.05.2019 г., выданный ОССК "DNV GL – Business Assurance", Соединенные Штаты Америки.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № ITA/QMS/00153 от 05.05.2017 г., выданный ОССК "MS Certification Europe S.R.L.", Италия.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 1991/914.15 от 19.07.2018 г., выданный ОССК "Afnor Certification", Франция.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № ES103705-1 от 23.03.2019 г., выданный ОССК "Bureau Veritas Iberia S.L.", Испания.
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № JQA-0475 от 24.10.2018 г., выданный ОССК "JQA", Япония.

COPY NOT FOR THE CUSTOMS

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Крестина Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сачков Сергей Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 783. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru