Déclaration De Conformité Du Maroc

Produit:	***Industrial Control Transformers***

Nom et adresse du fabricant: ***Rockwell Automation, Inc.*** ***1201 South 2nd Street*** ***Milwaukee, WI 53204*** ***USA***	*Nom et adresse du représentant autorisé:* ***Rockwell Automation B.V.*** ***Rivium Promenade 160*** ***2909 LM Capelle aan den Ijssel*** ***The Netherlands***

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la declaration:	***Allen-Bradley 1497 Séries*** *(faire référence à la liste ci-jointe des numéros de catalogue)*

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique:

Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 (15 octobre 2015)	*Équipements électriques destinés à être utilisés sous certaines limites de tension*

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

NM EN 61558-1	*2014*	*Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogue – Partie 1: Exigences générales et essais*
NM EN 615585-2-2	*2014*	*Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogue – Partie 2-2: Règles particulières et essais pour les transformateurs de commande et les alimentations incorporant les transformateuirs de commande*
NM EN 615585-2-6	*2014*	*Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogue pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentations incorporant les transformateuirs de sécurité*

Signé pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:

Lieu et date de délivrance:	*Milwaukee, WI USA*	*31-Jul-2020*
Nom, fonction:	*Daniel L. Nachtigall, Technical Leader – Product Compliance Engineering*	
Signature:		

Numéro de catalogue	*Séries* [1]	*La description*
1497-x-xxxx-x-N-x		*Standard control transformers, 63-2000 VA maximum per Nomenclature*
1497-x-Mx-x-N-x		*Multi-tap, control transformers, 63-2000 VA maximum per Nomenclature*
1497-x-xxxx-x-N-x		*Safety isolating transformers, 63-1000 VA maximum per Nomenclature*
1497-x-Mx-x-N-x		*Multi-tap, safety isolating transformers, 63-1000 VA maximum per Nomenclature*

1) Les produits du niveau de série indiqué, ainsi que les niveaux de série suivants, sont certifiés. Si aucune lettre ou chiffre de série n'est donné, toutes les séries sont certifiées.

NOMENCLATURE

Standard Control Transformers

1497	-	M	-	AADX	-	0	-	N	-	M
I		II		III		IV		V		VI

I.	Product Type 1497 – Industrial control transformer
II.	VA Rating A – 63 VA B – 80 VA C – 130 VA D – 200 VA E – 250 VA F – 350 VA G – 500 VA H – 750 VA J – 800 VA K – 1000 VA L – 1600 VA M – 2000 VA
III.	Voltage Rating (First 2 characters = Primary Voltage, Second 2 characters = Secondary Voltages) HX – 208 V, 60 Hz AX – 240 V, 60 Hz; 220 V, 50 Hz AA – 240 V, 60 Hz AB – 240/480 V, 60 Hz A2 – 220 V, 50 Hz BA – 240/480 V, 60 Hz; 220/440 V, 50 Hz BB – 480 V, 40 Hz XF – 347 V, 60 Hz CX – 600 V, 60 Hz; 550 V, 50 Hz CC – 600 V, 60Hz C2 – 600 V, 50 Hz NX – 400 V, 50 Hz MX – 500 V, 50 Hz TX – 277 V, 60 Hz DX – 120 V, 60 Hz PX – 115 V, 50 Hz FX – 230 V, 50 Hz PF – 115/230 V, 50 Hz SX – 120 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz
IV.	Fuse Block Options 0 – No primary or secondary fuse blocks provided
V.	Factory Installed Options N - None
VI.	Packaging M – Bulk pack Blank – Single pack

NOMENCLATURE (Cont)

Safety Isolating Transformers

1497	-	K	-	AAJK	-	0	-	N	-	M
I		II		III		IV		V		VI

I.	Product Type 1497 – Industrial control transformer
II.	VA Rating A – 63 VA B – 80 VA C – 130 VA D – 200 VA E – 250 VA F – 350 VA G – 500 VA H – 750 VA J – 800 VA K – 1000 VA
III.	Voltage Rating (First 2 characters = Primary Voltage, Second 2 characters = Secondary Voltages) HX – 208 V, 60 Hz AX – 240 V, 60 Hz; 220 V, 50 Hz AA – 240 V, 60 Hz AB – 240/480 V, 60 Hz A2 – 220 V, 50 Hz BA – 240/480 V, 60 Hz; 220/440 V, 50 Hz BB – 480 V, 40 Hz XF – 347 V, 60 Hz CX – 600 V, 60 Hz; 550 V, 50 Hz CC – 600 V, 60Hz C2 – 600 V, 50 Hz NX – 400 V, 50 Hz MX – 500 V, 50 Hz TX – 277 V, 60 Hz JX – 24 V, 60 Hz KX – 24 V, 50 Hz JK – 24 V, 50/60 Hz
IV.	Fuse Block Options 0 – No primary or secondary fuse blocks provided
V.	Factory Installed Options N - None
VI.	Packaging M – Bulk pack Blank – Single pack

NOMENCLATURE (Cont)

Multi-Tap Control Transformers

1497	-	M	-	M4	-	0	-	N	-	M
I		II		III		IV		V		VI

I.	Product Type 1497 – Industrial control transformer
II.	VA Rating A – 63 VA B – 80 VA C – 130 VA D – 200 VA E – 250 VA F – 350 VA G – 500 VA H – 750 VA J – 800 VA K – 1000 VA L – 1600 VA M – 2000 VA
III.	Voltage Rating M1 – 240, 208 V primary; 120 V secondary, 60 Hz M3 – 240, 208 V primary; 24, 120 V secondary, 60 Hz M4 – 415, 400, 380 V primary; 115, 230 V secondary, 50 Hz
IV.	Fuse Block Options 0 – No primary or secondary fuse blocks provided
V.	Factory Installed Options N - None
VI.	Packaging M – Bulk pack Blank – Single pack

Multi-Tap Safety Isolating Transformers

1497	-	K	-	M2	-	0	-	N	-	M
I		II		III		IV		V		VI

I.	Product Type 1497 – Industrial control transformer
II.	VA Rating A – 63 VA B – 80 VA C – 130 VA D – 200 VA E – 250 VA F – 350 VA G – 500 VA H – 750 VA J – 800 VA K – 1000 VA
III.	Voltage Rating M2 – 240, 208 V primary; 24 V secondary, 60 Hz M5 – 415, 400, 380 V primary; 24 V secondary, 50 Hz
IV.	Fuse Block Options 0 – No primary or secondary fuse blocks provided
V.	Factory Installed Options N - None
VI.	Packaging M – Bulk pack Blank – Single pack