Déclaration De Conformité Du Maroc

Produit:	***Allen-Bradley LDAT Series Integrated Linear Thruster***

Nom et adresse du fabricant: ***Rockwell Automation, Inc.*** ***1201 South 2nd Street*** ***Milwaukee, WI 53204*** ***USA***	*Nom et adresse du représentant autorisé:* ***Pegasus Park*** ***De Kleetlaan 12A*** ***1831 Diegem*** ***Belgium***

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la declaration:	***Allen-Bradley Bulletin LDAT*** *(faire référence à la liste ci-jointe des numéros de catalogue)*

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique:

Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 (15 octobre 2015)	*Équipements électriques destinés à être utilisés sous certaines limites de tension*

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

NM EN 60034-1	*2012*	*Machines électriques tournantes – Partie 1: caractéristiques assignees et caractéristiques defonctionnement*

Signé pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:

Lieu et date de délivrance:	*Mequon, WI USA*	*26-Aug-2026*
Nom, fonction:	*Craig Winterhalter, Director Engineering*	
Signature:		

Numéro de catalogue	*Séries* [1]	*La description*
LDAT-xxxxyyy-xxxx [2]		*LDAT, Integrated Linear Thruster, 230V/460V*

1) Si aucune lettre ni aucun numéro de série n'est donné, alors toutes les séries sont couvertes.
2) Les lettres suivantes indiquent les champs de description du numéro de modèle qui n'affectent pas la présente DdC; x, y. Ces champs peuvent être remplis avec n'importe quel chiffre ou lettre indiquant les options de moteur n'ayant pas d'impact sur la présente DdC.

***LDAT** Linear Integrated Thruster ordering key*

`LDAT – xxxxyyy – xxxxx`
`LDAT – S106020 – DBSxx (example)`

LDAT-S	Bulletin number – Linear Integrated Thruster
S	Version **S – Base Version** x - alternate versions
10	Motor Frame size 03 = 30 mm 05 = 50 mm 07 = 75 mm **10 = 100 mm wide linear motor coil and magnets** 15 = 150 mm 20 = 200 mm
6	Motor Coil length 1 = 100mm 2 = 200 mm 3 = 300 mm 4 = 400 mm 5 = 500 mm **6 = 600 mm long linear motor coil** 7 = 700 mm 8 = 800 mm
020	Thruster Slide Travel **020 = 20 centimetres of travel** yyy = travel in centimetres
D	Motor Winding code **D = high speed winding** E = low speed winding x = alternate winding [3]
B	Feedback Types **B = Incremental Linear Position Encoder** D = Absolute Linear Position Encoder x = alternate feedback [3]
S	**S = Slider Bearing Strip Cover** B = Slider Bellows Cover xx = various options [3]